

Link do produktu: <https://www.magiazlota.pl/obraczki-slubne-zlote-z-linia-zycia-as257-dwukolorowe-p-2887.html>

## Obrączki ślubne złote z linią życia AS257, dwukolorowe

|                                                             |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cena                                                        | <b>1 789 PLN</b>                                           |
| Dostępność                                                  | <b>Dostępny</b>                                            |
| Numer katalogowy                                            | <b>AS257</b>                                               |
| Kod producenta                                              | <b>AS257</b>                                               |
| Czas wysyłki                                                | <b>16 dni roboczych / możliwość realizacji ekspresowej</b> |
| Standardowa szerokość (prezentowana na zdjęciu katalogowym) | <b>5mm</b>                                                 |
| Masa pary                                                   | <b>średnio 4mm - 6,5g; 5mm - 8g; 6mm - 10g</b>             |

### Opis produktu

**Złote obrączki ślubne**, w których zastosowano zdobienie w kształcie zapisu EKG (tzw. linia życia). Obrączki o nowoczesnym stylu pięknie prezentujące się na dłoniach. Model standardowo wykonywany jest w wersji dwukolorowej (z polerowanego złotego i białego złota), a standardowa szerokość prezentowana na zdjęciach to 5mm. Do produkcji obrączek zastosowaną nowoczesną technologię bezszwową, dzięki czemu precyzja i jakość wykonania są najwyższej klasy. Wzór dostępny jest w dowolnej kombinacji złota żółtego, białego i różowego próby 333 / 585 / 750.

W przypadku obrączek wykonanych w całości lub w części z białego złota istnieje możliwość zastosowania rodowania (pokrycia złota białego cienką warstwą rodou), dzięki temu kolor złota białego zyska śnieżnobiałą barwę. Naturalny kolor złota białego (bez rodou) ma minimalnie żółtawy odcień (widoczny pod kątem w słońcu). Rodowanie nie ma jednak trwałego charakteru, z czasem warstwa rodou się wytrze i obrączki z czasem osiągną barwę naturalnego koloru złota białego. Około 90% pierścionków z białego złota na polskim rynku jubilerskim jest rodowana, więc jeżeli chcieliby Państwo dopasować kolor do posiadanego pierścionka proponujemy skorzystanie z opcji rodowania. **Zdjęcia prezentują obrączki z białym złotem rodowanym. W przypadku braku wyboru rodowania różnica w kolorach między złotem białym a żółtym nie będzie tak wyraźna jak na zdjęciach.**

**Czas realizacji** - 16 dni roboczych (w pilnych sytuacjach **po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym**, istnieje możliwość skrócenia)

**info@magiazlota.pl**  
**tel. 693 805 544**

**Nie znasz rozmiaru palca? To nie problem, wyślemy Ci miernik**

#### Dokonując zakupu dodatkowo otrzymujesz:

- Eleganckie opakowanie
- Bezpłatny grawer
- Dożywotnią gwarancję na stop złota
- Certyfikat potwierdzający wielkość i jakość brylantów (tylko w przypadku obrączek z brylantami)
- Dożywotni serwis obrączek - czyszczenie, odnowienie matów, zmiana rozmiarów.

#### Zapewniamy możliwość modyfikacji wzorów w zakresie:

- koloru złota (żółte, białe, różowe) - nie wpływa na cenę
- faktury złota (poler, mat) - nie wpływa na cenę

- standardowej szerokości - wpływa na cenę
- oprawy dodatkowych kamieni (cyrkonii lub brylantów) lub rezygnacja z kamieni standardowo oprawionych - wpływa na cenę.

**Jeżeli chcieliby Państwo zmodyfikować model który się Państwu spodobał w zakresie szerokości lub oprawy kamieni prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Nasz konsultant potwierdzi czy technologicznie będzie to możliwe.**

**NOWOŚĆ!** Oferujemy usługę wykonania złotych obrączek ze złota powierzonego przez klienta. Złoto przekazane nam może być dowolnej próby, koloru i postaci (np. uszkodzona niechciana biżuteria). Koszt wykonania zależy od modelu obrączek, który Państwa interesuje.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Termin realizacji:** standardowy - 16 dni roboczych , uzgodniony ekspresowy

**Próba złota:** 333 (8k) , 585 (14k) , 750 (18k)

**Rodowanie złota białego:** Nie , Tak

**Szerokość obrączki damskiej:** 4mm , 4,5mm , 5mm , 5,5mm , 6mm , 6,5mm , 7mm , 7,5mm , 8mm

**Szerokość obrączki męskiej:** 4mm , 4,5mm , 5mm , 5,5mm , 6mm , 6,5mm , 7mm , 7,5mm , 8mm

**Rozmiar obrączki damskiej:** - wybierz rozmiar , 6 - (Ø14,7mm; obwód 46mm) , 6,5 - (Ø14,85mm; obwód 46,5mm) , 7 - (Ø15,00mm; obwód 47mm) , 7,5 - (Ø15,15mm; obwód 47,5mm) , 8 - (Ø15,30mm; obwód 48mm) , 8,5 - Ø15,45mm; obwód 48,5mm , 9 - (Ø15,60mm; obwód 49mm) , 9,5 - (Ø15,75mm; obwód 49,5mm) , 10 - (Ø15,90mm; obwód 50mm) , 10,5 - (Ø16,05mm; obwód 50,5mm) , 11 - (Ø16,20mm; obwód 51mm) , 11,5 - (Ø16,35mm; obwód 51,5mm) , 12 - (Ø16,50mm; obwód 52mm) , 12,5 - (Ø16,65mm; obwód 52,5mm) , 13 - (Ø16,80mm; obwód 53mm) , 13,5 - (Ø17,0mm; obwód 53,5mm) , 14 - (Ø17,20mm; obwód 54mm) , 14,5 - (Ø17,35mm; obwód 54,5mm) , 15 - (Ø17,50mm; obwód 55mm) , 15,5 - (Ø17,65mm; obwód 55,5mm) , 16 - (Ø17,80mm; obwód 56mm) , 16,5 - (Ø17,95mm; obwód 56,5mm) , 17 - (Ø18,10mm; obwód 57mm) , 17,5 - (Ø18,25mm; obwód 57,5mm) , 18 - (Ø18,40mm; obwód 58mm) , 18,5 - (Ø18,60mm; obwód 58,5mm) , 19 - (Ø18,80mm; obwód 59mm) , 19,5 - (Ø18,95mm; obwód 59,5mm) , 20 - (Ø19,10mm; obwód 60mm) , 20,5 - (Ø19,25mm; obwód 60,5mm) , 21 - (Ø19,40mm; obwód 61mm) , 21,5 - (Ø19,55mm; obwód 61,5mm) , 22 - (Ø19,70mm; obwód 62mm) , 22,5 - (Ø19,85mm; obwód 62,5mm) , 23 - (Ø20,00mm; obwód 63mm) , 23,5 - (Ø20,15mm; obwód 63,5mm) , 24 - (Ø20,30mm; obwód 64mm) , 24,5 - (Ø20,45mm; obwód 64,5mm) , 25 - (Ø20,60mm; obwód 65mm) , 25,5 - (Ø20,80mm; obwód 65,5mm) , 26 - (Ø21,00mm; obwód 66mm) , 26,5 - (Ø21,15mm; obwód 66,5mm) , 27 - (Ø21,30mm; obwód 67mm) , 27,5 - (Ø21,45mm; obwód 67,5mm) , 28 - (Ø21,60mm; obwód 68mm) , 28,5 - (Ø21,80mm; obwód 68,5mm) , 29 - (Ø22,00mm; obwód 69mm) , 29,5 - (Ø22,15mm; obwód 69,5mm) , 30 - (Ø22,30mm; obwód 70mm) , 30,5 - (Ø22,45mm; obwód 70,5mm) , 31 - (Ø22,60mm; obwód 71mm) , 31,5 - (Ø22,80mm; obwód 71,5mm) , 32 - (Ø22,90mm; obwód 72mm) , 32,5 - (Ø23,05mm; obwód 72,5mm) , 33 - (Ø23,20mm; obwód 73mm) , 33,5 - (Ø23,35mm; obwód 73,5mm) , 34 - (Ø23,50mm; obwód 74mm)

**Rozmiar obrączki męskiej:** - wybierz rozmiar , 6 - (Ø14,7mm; obwód 46mm) , 6,5 - (Ø14,85mm; obwód 46,5mm) , 7 - (Ø15,0mm; obwód 47mm) , 7,5 - (Ø15,15mm; obwód 47,5mm) , 8 - (Ø15,30mm; obwód 48mm) , 8,5 - (Ø15,45mm; obwód 48,5mm) , 9 - (Ø15,60mm; obwód 49mm) , 9,5 - (Ø15,75mm; obwód 49,5mm) , 10 - (Ø15,90mm; obwód 50mm) , 10,5 - (Ø16,05mm; obwód 50,5mm) , 11 - (Ø16,20mm; obwód 51mm) , 11,5 - (Ø16,35mm; obwód 51,5mm) , 12 - (Ø16,50mm; obwód 52mm) , 12,5 - (Ø16,65mm; obwód 52,5mm) , 13 - (Ø16,80mm; obwód 53mm) , 13,5 - (Ø17,0mm; obwód 53,5mm) , 14 - (Ø17,20mm; obwód 54mm) , 14,5 - (Ø17,35mm; obwód 54,5mm) , 15 - (Ø17,50mm; obwód 55mm) , 15,5 - (Ø17,65mm; obwód 55,5mm) , 16 - (Ø17,80mm; obwód 56mm) , 16,5 - (Ø17,95mm; obwód 56,5mm) , 17 - (Ø18,10mm; obwód 57mm) , 17,5 - (Ø18,25mm; obwód 57,5mm) , 18 - (Ø18,40mm; obwód 58mm) , 18,5 - (Ø18,60mm; obwód 58,5mm) , 19 - (Ø18,80mm; obwód 59mm) , 19,5 - (Ø18,95mm; obwód 59,5mm) , 20 - (Ø19,10mm; obwód 60mm) , 20,5 - (Ø19,25mm; obwód 60,5mm) , 21 - (Ø19,40mm; obwód 61mm) , 21,5 - (Ø19,55mm; obwód 61,5mm) , 22 - (Ø19,70mm; obwód 62mm) , 22,5 - (Ø19,85mm; obwód 62,5mm) , 23 - (Ø20,00mm; obwód 63mm) , 23,5 - (Ø20,15mm; obwód 63,5mm) , 24 - (Ø20,30mm; obwód 64mm) , 24,5 - (Ø20,45mm; obwód 64,5mm) , 25 - (Ø20,60mm; obwód 65mm) , 25,5 - (Ø20,80mm; obwód 65,5mm) , 26 - (Ø21,00mm; obwód 66mm) , 26,5 - (Ø21,15mm; obwód 66,5mm) , 27 - (Ø21,30mm; obwód 67mm) , 27,5 - (Ø21,45mm; obwód 67,5mm) , 28 - (Ø21,60mm; obwód 68mm) , 28,5 - (Ø21,80mm; obwód 68,5mm) , 29 - (Ø22,00mm; obwód 69mm) , 29,5 - (Ø22,15mm; obwód 69,5mm) , 30 - (Ø22,30mm; obwód 70mm) , 30,5 - (Ø22,45mm; obwód 70,5mm) , 31 - (Ø22,60mm; obwód 71mm) , 31,5 - (Ø22,75mm; obwód 71,5mm) , 32 - (Ø22,90mm; obwód 72mm) , 32,5 - (Ø23,05mm; obwód 72,5mm) , 33 - (Ø23,20mm; obwód 73mm) , 33,5 - (Ø23,35mm; obwód 73,5mm) , 34 - (Ø23,50mm; obwód 74mm) , 34,5 - (Ø23,70mm; obwód 74,5mm) , 35 - (Ø23,70mm; obwód 75mm) , 35,5 - (Ø24,05mm; obwód 75,5mm) , 36 - (Ø24,20mm; obwód 76mm) , 36,5 - (Ø24,35mm; obwód 76,5mm) , 37 - (Ø24,50mm; obwód 77mm) , 38 - (Ø24,80mm; obwód 78mm)

**Profil wewnętrzny:** soczewkowy

**Kolor - damska:** Standard: biały / żółty , żółty , biały , różowy , biały / różowy , różowy / żółty

**Kolor - męska:** Standard: biały / żółty , żółty , biały , różowy , biały / różowy , różowy / żółty

**Wykończenie - damska:** Standard: całość poler , całość mat M1 , całość mat M3 , całość mat M4 , całość mat M5

**Wykończenie - męska:** Standard: całość poler , całość mat M1 , całość mat M3 , całość mat M4 , całość mat M5

**oprawa kamieni w damskiej:** brak , 1 cyrkonii , 1 brylant

**sposób oprawy:** brak , K1

Dostępne czcionki grawerowania



Mały druk  
pojedyncze serduszko



Drukowany  
Podwójne serduszko



Kaligrafia  
znak nieskończoności



Mały druk  
Dwa imiona  
ze znakiem „and”

Dostępne rodzaje matowania

Poniżej przedstawiamy sposoby wykończenia powierzchni obrączek. Nie każdy rodzaj wykończenia będzie dostępny dla danego modelu obrączek. W celu sprawdzenia dostępności rodzajów wykończenia dla danego modelu obrączki prosimy rozwinąć opcję dla pól: **"Wykończenie - damska"** oraz **"Wykończenie - męska"**.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>poler</p>                                                                        | <p>mat M1</p>                                                                        |
|                                                                                     |                                                                                      |



**mat M2**



**mat M3**



**mat M4**



**mat M5**



**mat M6**



**mat M7**



mat M8

mat M9

## Jak zmierzyć rozmiar

Dla osób zdecydowanych na zakup obrączek u nas zapewniamy **darmową wysyłkę miernika rozmiarów** (również poza granice Polski). W pierwszej kolejności należy złożyć zamówienie (przez system sklepowy, mailowo na [info@magiazlota.pl](mailto:info@magiazlota.pl) lub telefonicznie 693805544). Jeżeli nie znacie Państwo rozmiarów, prosimy dodać obrączki do koszyka bez wyboru rozmiaru, a w polu "Uwagi do zamówienia" wpisać prośbę o wysyłkę miernika. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo na maila potwierdzenie złożenia zamówienia z numerem zamówienia i danymi do wpłaty zadatku (lub całej kwoty) na obrączki. Po zaksięgowaniu wpłaty (w tytule prosimy wpisać numer zamówienia) wyślemy Państwu miernik przesyłką priorytetową pocztą polskiej. W pilnych sytuacjach możemy wysłać miernik kurierem lub do paczkomatu - jeżeli byliby Państwo zainteresowani tą formą dostawy prosimy o kontakt.

Miernika nie trzeba nam odsyłać.

Rozmiary palców mogą Państwo również sprawdzić w każdym sklepie jubilerskim. Klienci mieszkający poza granicami Polski mogą nam podać rozmiary uzyskane u jubilera zagranicznego lub przeliczyć rozmiary wg skali zaprezentowanej w tabeli poniżej.

| Polska | Wielka Brytania /<br>Irlandia / Australia | USA / Kanada | Niemcy / Holandia /<br>Francja | Średnica [mm] | Obwód wew. [mm] |
|--------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 6      | H                                         | 3,75         | 46                             | 14,7          | 46              |
| 6,5    | H 1/2                                     | 4            | 46,5                           | 14,85         | 46,5            |
| 7      | I                                         | 4,25         | 47                             | 15            | 47              |
| 7,5    | I 1/4                                     | 4,5          | 47,5                           | 15,15         | 47,5            |
| 8      | I 1/2                                     | 4,625        | 48                             | 15,3          | 48              |
| 8,5    | J                                         | 4,75         | 48,5                           | 15,45         | 48,5            |
| 9      | J 1/4                                     | 5            | 49                             | 15,6          | 49              |
| 9,5    | K                                         | 5,125        | 49,5                           | 15,75         | 49,5            |
| 10     | K 1/4                                     | 5,25         | 50                             | 15,9          | 50              |
| 10,5   | K 1/2                                     | 5,375        | 50,5                           | 16,05         | 50,5            |
| 11     | L                                         | 5,5          | 51                             | 16,2          | 51              |
| 11,5   | L 1/4                                     | 5,75         | 51,5                           | 16,35         | 51,5            |
| 12     | M                                         | 5,875        | 52                             | 16,5          | 52              |
| 12,5   | M 1/2                                     | 6            | 52,5                           | 16,65         | 52,5            |
| 13     | N                                         | 6,25         | 53                             | 16,8          | 53              |
| 13,5   | N 1/4                                     | 6,5          | 53,5                           | 17            | 53,5            |
| 14     | N 1/2                                     | 6,75         | 54                             | 17,2          | 54              |
| 14,5   | O                                         | 7            | 54,5                           | 17,35         | 54,5            |
| 15     | O 1/2                                     | 7,25         | 55                             | 17,5          | 55              |
| 15,5   | O 3/4                                     | 7,5          | 55,5                           | 17,65         | 55,5            |
| 16     | P                                         | 7,75         | 56                             | 17,8          | 56              |
| 16,5   | P 1/2                                     | 8            | 56,5                           | 17,95         | 56,5            |
| 17     | P 3/4                                     | 8,25         | 57                             | 18,1          | 57              |
| 17,5   | Q                                         | 8,5          | 57,5                           | 18,25         | 57,5            |
| 18     | Q 1/2                                     | 8,625        | 58                             | 18,4          | 58              |

|      |         |        |      |       |      |
|------|---------|--------|------|-------|------|
| 18,5 | R       | 8,75   | 58,5 | 18,6  | 58,5 |
| 19   | R 1/2   | 8,875  | 59   | 18,8  | 59   |
| 19,5 | R 3/4   | 9      | 59,5 | 18,95 | 59,5 |
| 20   | S       | 9,125  | 60   | 19,1  | 60   |
| 20,5 | S 1/4   | 9,25   | 60,5 | 19,25 | 60,5 |
| 21   | S 3/4   | 9,375  | 61   | 19,4  | 61   |
| 21,5 | T       | 9,5    | 61,5 | 19,55 | 61,5 |
| 22   | T 1/4   | 9,625  | 62   | 19,7  | 62   |
| 22,5 | T 1/2   | 9,75   | 62,5 | 19,85 | 62,5 |
| 23   | U       | 10     | 63   | 20    | 63   |
| 23,5 | U 1/2   | 10,25  | 63,5 | 20,15 | 63,5 |
| 24   | V       | 10,5   | 64   | 20,3  | 64   |
| 24,5 | V 1/4   | 10,625 | 64,5 | 20,45 | 64,5 |
| 25   | V 1/2   | 10,75  | 65   | 20,6  | 65   |
| 25,5 | W       | 11     | 65,5 | 20,8  | 65,5 |
| 26   | W 1/2   | 11,125 | 66   | 21    | 66   |
| 26,5 | X       | 11,25  | 66,5 | 21,15 | 66,5 |
| 27   | X 1/2   | 11,375 | 67   | 21,3  | 67   |
| 27,5 | Y       | 11,5   | 67,5 | 21,45 | 67,5 |
| 28   | Y 1/2   | 11,625 | 68   | 21,6  | 68   |
| 28,5 | Z       | 11,75  | 68,5 | 21,8  | 68,5 |
| 29   | Z 1/4   | 11,875 | 69   | 22    | 69   |
| 29,5 | Z 1/2   | 12     | 69,5 | 22,15 | 69,5 |
| 30   | Z + 1   | 12,25  | 70   | 22,30 | 70   |
| 30,5 | Z + 1.3 | 12,5   | 70,5 | 22,45 | 70,5 |
| 31   | Z +1.5  | 12,75  | 71   | 22,60 | 71   |
| 31,5 | Z + 2   | 13     | 71,5 | 22,75 | 71,5 |
| 32   | Z + 2.5 | 13,5   | 72   | 22,90 | 72   |
| 32,5 | Z + 3   | -      | 72,5 | 23,05 | 72,5 |
| 33   | Z + 3.5 | -      | 73   | 23,20 | 73   |
| 33,5 | Z + 4   | -      | 73,5 | 23,40 | 73,5 |
| 34   | Z + 4.5 | -      | 74   | 23,60 | 74   |
| 34,5 | Z + 5   | -      | 74,5 | 23,80 | 74,5 |
| 35   | Z + 5.5 | -      | 75   | 24,00 | 75   |
| 35,5 | Z + 5.8 | -      | 75,5 | 24,15 | 75,5 |
| 36   | Z+6     | -      | 76   | 24,30 | 76   |